

СБОРНИК ОТРАСЛЕВЫХ СТАНДАРТОВ

ЛЕПЕСТКИ И НАКОНЕЧНИКИ

Технические требования

Классификация

Конструкция и размеры

ОСТ 92-0507-70 + ОСТ 92-0538-70

Всего листов 167
180

(13)

Издание официальное

Рег. №	Исполнитель	Проверил	Нач. отдела	Гл. инженер
302.736-86	Елхинова	Пастушенко	Крушиницкий	Ментюков
	26.09.86	26.09.86	26.09.86	26.09.86

Запускается стандарт, переизданный с учетом 12-ти изменений.
Стандарт, запущенный по ОС.3-71 аннулировать с 01.10.86.

Проверен в 1981 г.

Переиздание февраль 1983г. с изменениями НКИ176,
НКИ282, утвержденными в 1971г., НКИ402, НКИ448, утвержденными
в 1972г. и изменениями 1, 2, 3, 4, 5, 6, утвержденными в
июне 1977г., в декабре 1978г., в апреле 1980г., в августе 1979г.,
в марте 1982г., в мае 1982г.

10/12/86 932 мкг

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

НАКОНЕЧНИК ГЛУХОЙ ДЛЯ
ИЗОЛИРОВАННЫХ ПРОВОДОВ
Конструкция и размеры

ОСТ92-0531-70

письмом Министерства ИП-37

от 28 января 1970г.

срок введения установлен




с 1 июля 1970г.

Настоящий стандарт распространяется на наконечник
глухой для изолированных проводов, предназначенный для
заделки в них концов проводов и присоединения проводов к
токонесущим частям.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Rz80/✓(✓)

Развертка

Размеры наконечников должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице настоящего стандарта.

* Размер для справок.

Технические требования, покрытие и условное обозначение наконечников по ОСТ92-0507-70.

Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий - по Н14, валов - по h14, остальных $\pm \frac{1}{2}$, размеров менее 1 мм - Н13.

материал: Латунь Л63 лента S норм. точ. м ГОСТ 2208-75.

Изм. № 1

Изм. № 2

Изм. № 3

Изм. № 4

Изм. № 5

Ном. № проба	Полн. № проба	Взам. № проба	Ном. № дубля	Полн. № дубля
--------------	---------------	---------------	--------------	---------------

Размеры в мм

Типоразмер	Применяемость	d	d ₁	L	A	b	t	b ₁	f	B	b ₂	b ₃	L ₁		r	r ₁	S	масса, г	J _A
													Номинал	Пред. стип.					
0,5-2,2-9		0,5	2,2	9,0	7,0	1,5	3	1,8	0,3	4	6,6	7,5	7,0		0,15	1,25	0,15	0,037	2
0,5-2,7-10,5		0,5	2,7	10,5	8,0	1,5	3	1,8	0,3	5	6,6	7,5	8,5		0,15	1,25	0,15	0,047	2
0,5-4,2-13		0,5	4,2	13,0	9,5	1,5	3	1,8	0,3	7	6,6	7,5	11,0		0,15	1,25	0,15	0,074	2
0,8-3,2-13		0,8	3,2	13,0	10,0	2,0	4	2,6	0,6	6	7,3	8,5	10,2		0,30	1,40	0,25	0,120	5
0,8-4,2-14		0,8	4,2	14,0	10,5	2,0	4	2,6	0,6	7	7,3	8,5	11,2		0,30	1,40	0,25	0,191	5
1,0-2,2-12,5		1,0	2,2	12,5	10,0	2,5	5	3,2	0,7	5	7,6	9,0	9,0		0,35	1,50	0,35	0,164	8
1,0-3,2-15		1,0	3,2	15,0	11,5	2,5	5	3,2	0,7	7	7,6	9,0	11,5	±0,2	0,35	1,50	0,35	0,227	8
1,0-4,2-17		1,0	4,2	17,0	13,0	2,5	5	3,2	0,7	8	7,6	9,0	13,5		0,35	1,50	0,35	0,269	8
1,5-2,2-14,5		1,5	2,2	14,5	12,0	3,0	6	6,0	1,0	5	8,5	11,0	10,3		0,50	1,75	0,70	0,504	20
1,5-2,7-17		1,5	2,7	17,0	14,0	3,0	6	6,0	1,0	6	8,5	11,0	12,8		0,50	1,75	0,70	0,607	20
1,5-3,2-18,5		1,5	3,2	18,5	15,0	3,0	6	6,0	1,0	7	8,5	11,0	14,3		0,50	1,75	0,70	0,690	20
2,2-3,2-20		2,2	3,2	20,0	16,0	4,0	8	8,0	1,4	8	12,0	16,0	14,6		0,70	2,10	0,70	0,994	25
2,2-4,2-22		2,2	4,2	22,0	17,5	4,0	8	8,0	1,4	9	12,0	16,0	16,6		0,70	2,10	0,70	1,122	25
1,5-4,2-19,5		1,5	4,2	19,5	15,5	3,0	6	6,0	1,2	8	8,5	11,0	15,3		0,60	1,75	0,70	0,756	20